



XEV205C

**Borne de charge VE witty park 2x4kW 1P M3T2S M2TE IP54 IP**

**Caractéristiques techniques**

**Puissance**

Puissance max. par point de chargement	4 kW
Puissance raccordée	8 - 8 kW

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Alimentation électrique**

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	1
---	---

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Connectivité**

Quantité des points de chargement	2
-----------------------------------	---

**Fonctions**

Avec gestion de charge	Non
------------------------	-----

**Équipement**

Nombre de prises domestiques	0
Avec disjoncteur de protection	Non
Avec sortie à manque de courant	Oui

**Raccordement**

Type de connection/prise	Type 2
--------------------------	--------

**Dimensions**

Hauteur	480 mm
Largeur	346 mm
Longueur	480 mm
Profondeur	233 mm

**Installation, montage**

Montage	Montage mural
---------	---------------

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP54
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10