



XVP222S



### Borne de recharge witty park 2 2x22 kW T2S

#### Caractéristiques techniques

##### Puissance

Puissance max. par point de chargement	22 kW
Puissance raccordée	44 - 44 kW

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Alimentation électrique

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	3
---	---

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	64 A
-------------------------	------

##### Connectivité

Quantité des points de chargement	2
-----------------------------------	---

##### Fonctions

Avec gestion de charge	Non
------------------------	-----

##### Equipement

Nombre de prises domestiques	0
Avec disjoncteur de protection	Oui
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courant	Oui

##### Raccordement

Type de connexion / prise	Type 2
---------------------------	--------

##### Dimensions

Hauteur	680 mm
Largeur	320 mm
Profondeur	220 mm

##### Installation, montage

Montage sur	Montage mural
-------------	---------------

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs IK	IK10

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 50 °C
------------------------	-------------

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

**Tension**

Tension nominale

230 - 400 V

**Matière**

Matériaux

Acier, Aluminium