



ZAL53U

## Armoire KVS pour kit univers hauteur 1005 x largeur 780 x profondeur 315 mm

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	1 005 mm
Largeur	780 mm
Profondeur	315 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	3,5 mm

#### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP44
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Fermeture à 3-points
Résistance aux chocs IK	IK10

#### Équipement

Nombre de travée de large	3
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	3
Nombre de rangées	5

#### Installation, montage

Montage sur	Socle monté dans le sol
Adapté à un usage extérieur	Oui

#### Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Non traité
Matériau	Polyester renforcé de fibre de verre
Finition	Mat

#### Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	2
Couvercle/porte transparent(e)	Non

#### Tension

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------