



ZAL64U

Armoire KVS pour kit univers hauteur 1005 x largeur 1110 x profondeur 315 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1 005 mm
Largeur	1 110 mm
Profondeur	315 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	3,5 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP44
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Fermeture à 3-points
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10

Equipement

Nombre de travée de large	4
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4
Nombre de rangées	6

Installation, montage

Montage	Socle monté dans le sol
Adapté à un usage extérieur	Oui

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Non traité
Matière	Polyester renforcé de fibre de verre
Finition	Mat

Couvercle, porte

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	2
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Tension

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------