



ZAL83U

Armoire KVS pour kit univers hauteur 1355 x largeur 780 x profondeur 315 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1 355 mm
Largeur	780 mm
Profondeur	315 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	3,5 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP44
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Fermeture à 3-points
Résistance aux chocs IK	IK10

Equipement

Nombre de travée de large	3
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	3
Nombre de rangées	8

Installation, montage

Montage sur	Socle monté dans le sol
Adapté à un usage extérieur	Oui

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Non traité
Matériau	Polyester renforcé de fibre de verre
Finition	Mat

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	2
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Tension

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------