






GA 01X, GA 01Z




(A) Montage tableau seul




(A1) Fixation murale




(A2) Fixation sur goulotte avec kit GS 91A




(B) Montage au dessus du coffret





(B1)




(B2) Arrivée EDF + câble téléreport
les câbles doivent arriver **sous conduit** jusque dans le domaine de la NFC 14-100




(C) Montage au dessous du coffret




(C1)




(C2) Cloison de séparation






ⓐ Mise en place de la goulotte et de la cloison de séparation




■ Volume NFC 15-100


ⓑ Départ client




ⓓ Connecteurs de liaison compteur-disjoncteur



Mise en place des connecteurs




Fermeture du tableau




ⓔ Condamnation du tableau




Trappe d'accès à la filerie




ⓔ1 Condamnation du tableau





ⓔ2 Accès à la filerie





Fixation des appareils et plombage
du tableau avec disjoncteur 70 mm



Fixation des appareils et plombage
du tableau avec disjoncteur 105 mm

