



181112

BERKER TS ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΡΥΣΟ ΜΕ ΕΠΑΦΗ ΝΟ

Τεχνικές ιδιότητες

Τάση

Ονομαστική τάση	12 V
-----------------	------

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	1
---------------	---

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν	1
Με επαφή σήματος ανάδρασης	Όχι

Υλικά

Χρώμα	Χρυσό
Φινίρισμα επιφάνειας	Γυαλιστερό
Υλικό	Μπρούντζος
Μεταχείριση	Γαλβανισμένο
Διάφανο	Όχι

Διαστάσεις

Βάθος	19,70 mm
Ενσωματωμένο βάθος	13 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	0

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Βαθμός προστασίας IP	IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 60 °C
-------------------------	-------------

Κείμενο

Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες
Λειτουργία διακόπτη	επαφή ΝΟ
Σήμανση	Χωρίς επιτύπωση
Τρόπος εγκατάστασης	Για βιδωτή στερέωση
Σχετικές σειρές	TS
Σχετικές γκάμες προϊόντων	Berker TS