



181113

## BERKER TS ΜΠΟΥΤΟΝ ΙΝΟΧ ΜΑΤ ΜΕ ΕΠΑΦΗ ΝΟ

### Τεχνικές ιδιότητες

#### Τάση

Ονομαστική τάση	12 V
-----------------	------

#### Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	1
---------------	---

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν	1
Με επαφή σήματος ανάδρασης	Όχι

#### Υλικά

Χρώμα	Stainless steel
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Μπρούντζος, Νικέλιο, Ανοξείδωτο ατσάλι
Μεταχείριση	Βουρτσισμένο
Διάφανο	Όχι

#### Διαστάσεις

Βάθος	19,70 mm
Ενσωματωμένο βάθος	13 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	0

#### Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Βαθμός προστασίας IP	IP20

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 60 °C
-------------------------	-------------

#### Κείμενο

Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες
Λειτουργία διακόπτη	επαφή NO
Σήμανση	Χωρίς επιτύπωση
Τρόπος εγκατάστασης	Για βιδωτή στερέωση
Σχετικές σειρές	TS
Σχετικές γκάμες προϊόντων	Berker TS