



181113

BERKER TS ΜΠΟΥΤΟΝ ΙΝΟΧ ΜΑΤ ΜΕ ΕΠΑΦΗ ΝΟ

Τεχνικές ιδιότητες

Τάση

Ονομαστική τάση 12 V

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων 1

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

Με επαφή σήματος ανάδρασης Όχι

Υλικά

Χρώμα Stainless steel

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Μπρούντζος, Νικέλιο, Ανοξείδωτο ατσάλι

Μεταχείριση Βουρτσισμένο

Διάφανο Όχι

Διαστάσεις

Βάθος 19,70 mm

Ενσωματωμένο βάθος 13 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 0

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -20 - 60 °C

Κείμενο

Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

Λειτουργία διακόπτη επαφή ΝΟ

Σήμανση Χωρίς επιτύπωση

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

Σχετικές σειρές TS

Σχετικές γκάμες προϊόντων Berker TS