



20308982

Β.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΜΠΕΖ S.1

Τεχνικές ιδιότητες

Τάση

Ονομαστική τάση 250 - 250 V

Ρυθμίσεις

Ρύθμιση θερμοκρασίας άνεσης 5 - 30 °C

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 A

Εξοπλισμός

Διαφορά μεταγωγής θερμοκρασίας 0,50 K

Συνθήκες χρήσης

Ενεργειακή κλάση I (1%)

Υλικά

Χρώμα Μπεζ

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό Μέταλλο, Πλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Χωρίς νύχια στήριξης

Θερμική ανάδραση Με θερμική επιστροφή

Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

Σήμανση Με αποτύπωμα

Σχετικές σειρές Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1