



260219

Β.ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΔΙΠΛΗ 1930/R.CLASSIC ΛΕΥΚΗ 3Α

Τεχνικές ιδιότητες

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
----------------	--------------------

Τάση

Τάση εισόδου	230 - 230 V
Τάση εξόδου	5 - 5 V

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος	32 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	34 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός εξόδων	2
----------------	---

Εξαρτήματα

Με μικροασφάλεια	Όχι
Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι

Υλικά

Χρώμα	Λευκό
Κωδικός RAL	9010
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ

Ισχύς

Ισχύς εξόδου	15 W
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	0,15 W

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	0,20 A
Ρεύμα εξόδου	3.000 mA

Κείμενο

Ασφάλεια	Με ασφάλεια έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)
Ασφάλεια	Χωρίς αυξημένη προστασία έναντι επαφής
Βύσματα, θύρες	Με 2 θύρες USB τύπου A
Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες