



260219

## Β.ΠΡΙΖΑ USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΔΙΠΛΗ 1930/R.CLASSIC ΛΕΥΚΗ 3Α

### Τεχνικές ιδιότητες

#### Συνδεσιμότητα

Τύπος σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες

#### Τάση

Τάση εισόδου 230 - 230 V

Τάση εξόδου 5 - 5 V

#### Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος 32 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 34 mm

#### Εξοπλισμός

Αριθμός εξόδων 2

#### Εξαρτήματα

Με μικροασφάλεια Όχι

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

#### Υλικά

Χρώμα Λευκό

Κωδικός RAL 9010

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

#### Ισχύς

Ισχύς εξόδου 15 W

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής 0,15 W

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 0,20 A

Ρεύμα εξόδου 3.000 mA

#### Κείμενο

Ασφάλεια Με ασφάλεια έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)

Ασφάλεια Χωρίς αυξημένη προστασία έναντι επαφής

Βύσματα, θύρες Με 2 θύρες USB τύπου A

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες