



384603

Β.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 1930/GLAS/R.CLASSIC 10Α

Τεχνικές ιδιότητες

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 Α

Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων 1

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 0

Με επαφή σήματος ανάδρασης Όχι

Τύπος μπουτόν Μονό μπουτόν πίεσης

Υλικά

Υλικό Μέταλλο, Πλαστικό

Διάφανο Όχι

Συνδεσιμότητα

Τύπος σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες

Διαστάσεις

Βάθος 42 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 35 mm

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Βαθμός προστασίας IP IP20

Κείμενο

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Σήμανση Χωρίς επιτύπωση

Σχετικές σειρές Serie 1930, Serie Glas, Serie R.classic

Σχετικές γκάμες προϊόντων Berker serie 1930/Glas, Berker serie R.classic