



384603

## Β.ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 1930/GLAS/R.CLASSIC 10Α

### Τεχνικές ιδιότητες

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 A

#### Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

#### Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων 1

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 0

Με επαφή σήματος ανάδρασης Όχι

Τύπος μπουτόν Μονό μπουτόν πίεσης

#### Υλικά

Υλικό Μέταλλο, Πλαστικό

Διάφανο Όχι

#### Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες

#### Διαστάσεις

Βάθος 42 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 35 mm

#### Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

#### Κείμενο

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Σήμανση Χωρίς επιτύπωση

Σχετικές σειρές Serie 1930, Serie Glas, Serie R.classic

Σχετικές γκάμες προϊόντων Berker serie 1930/Glas, Berker serie R.classic