



387603

## Β.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1930/GLAS/R.CLASSIC 10AX

### Τεχνικές ιδιότητες

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	10 AX (100W LED (SBL))
Ονομαστικό ρεύμα	10 A

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

#### Τάση

Ονομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

#### Υλικά

Υλικό	Μέταλλο, Πλαστικό
-------	-------------------

#### Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης	Βασικό στοιχείο
------------------------	-----------------

#### Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Τοποθέτηση με νύχια
-----------------	---------------------

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν	0
-----------------	---

#### Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος	32 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	35 mm

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

#### Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Μικρή λαβή αντίχειρα
------------------------------	----------------------

#### Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Με νύχια στήριξης
Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες
Φωτισμός	Χωρίς λαμπτήρα νέον
Λειτουργία διακόπτη	Off / μεταγωγή