



387603

## Β.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1930/GLAS/R.CLASSIC 10AX

### Τεχνικές ιδιότητες

AT\_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

### Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

### Υλικά

Υλικό Μέταλλο, Πλαστικό

### Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Βασικό στοιχείο

### Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση με νύχια

### Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 0

### Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος 32 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 35 mm

### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

### Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μικρή λαβή αντίχειρα

### Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Φωτισμός Χωρίς λαμπτήρα νέον

Λειτουργία διακόπτη Off / μεταγωγή