

387603

Β.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ 1930/GLAS/R.CLASSIC 10AX

Τεχνικές ιδιότητες

AT_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

Υλικά

Υλικό Μέταλλο, Πλαστικό

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Βασικό στοιχείο

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση με νύχια

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 0

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος 32 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 35 mm

Ασφάλεια

Βαθμός προστασίας IP IP20

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μικρή λαβή αντίχειρα

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Φωτισμός Χωρίς λαμπτήρα νέον

Λειτουργία διακόπτη Off / μεταγωγή