



Β.ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 10Α 250V~

Τεχνικές ιδιότητες

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 A

Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 0

Με επαφή σήματος ανάδρασης Ναί

Τύπος μπουτόν Μονό μπουτόν πίεσης

Υλικά

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Μέταλλο, Πλαστικό

Διάφανο Όχι

Διαστάσεις

Βάθος 42 mm

Ενσωματωμένο βάθος 31,20 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 35 mm

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Βαθμός προστασίας IP IP20

Κείμενο

Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

Λειτουργία διακόπτη Επαφή δύο κατευθύνσεων, με ξεχωριστή επαφή σήματος

Σήμανση Χωρίς επιτύπωση

Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης, Για τοποθέτηση σε τοίχο και οροφή

Φωτισμός Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

Σχετικές σειρές Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker S.1

Σχετικές γκάμες προϊόντων Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x

395619