



4040

Β.ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΤΡΙΠΛΗ ΚΑΘΕΤΗ ΜΠΕΖ

Τεχνικές ιδιότητες

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Τάση

Ονομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

Σύνδεση

Διατομή αγωγού	1,0 - 2,5 mm ²
----------------	---------------------------

Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας	Όχι
---------------------	-----

Αντοχή σε κρούση IK	IK02
---------------------	------

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Διαστάσεις

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	40 mm
--------------------------------------	-------

Ύψος	183 mm
------	--------

Βάθος	47 mm
-------	-------

Υλικά

Χρώμα	Μπεζ
-------	------

Κωδικός RAL	1013
-------------	------

Φινίρισμα επιφάνειας	Γυαλιστερό
----------------------	------------

Υλικό	Duroplastic
-------	-------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
------------	---------------------

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
----------------	--------------------

Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βιδες, Τοποθέτηση με νύχια
-----------------	--

Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος	SCHUKO
--------------------------------	--------

Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα	Όχι
----------------------------------	-----

Με καπάκι	Όχι
-----------	-----

Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης	Όχι
--	-----

Με LED σηματοδότησης	Όχι
με κλειδαριά	Όχι
Εξαρτήματα	
Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
Χωρητικότητα	
Αριθμός στοιχείων	3
Κείμενο	
Σήμανση	Χωρίς επιτύπωση
Κάλυμμα	Πλήρες περίβλημα
Ασφάλεια	Χωρίς αυξημένη προστασία έναντι επαφής