



404049

Β.ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΤΡΙΠΛΗ ΚΑΘΕΤΗ ΛΕΥΚΟ

Τεχνικές ιδιότητες

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 16 A

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 50 Hz

Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

Σύνδεση

Διατομή αγωγού 1,0 - 2,5 mm²

Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας Όχι

Αντοχή σε κρούση IK IK02

Βαθμός προστασίας IP IP20

Διαστάσεις

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 40 mm

Ύψος 145 mm

Πλάτος 59 mm

Βάθος 47 mm

Υλικά

Χρώμα Λευκό

Κωδικός RAL 9010

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό Duroplastic

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

Συνδεσιμότητα

Τύπος σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βιδες, Τοποθέτηση με νύχια

Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος SCHUKO

Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα Όχι

Με καπάκι Όχι

Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης	Όχι
Με LED σηματοδότησης	Όχι
με κλειδαριά	Όχι
Εξαρτήματα	
Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
Χωρητικότητα	
Αριθμός στοιχείων	3
Κείμενο	
Σήμανση	Χωρίς επιτύπωση
Κάλυμμα	Πλήρες περίβλημα
Ασφάλεια	Χωρίς αυξημένη προστασία έναντι επαφής