



41091909

Β. ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ LED+ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ - S.1/B.x ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ

Τεχνικές ιδιότητες

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Τάση

Ονομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας	Ναί
Αντοχή σε κρούση IK	IK05
Βαθμός προστασίας IP	IP20

Διαστάσεις

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	40 mm
Ενσωματωμένο βάθος	32 mm
Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm

Υλικά

Χρώμα	Λευκό
Κωδικός RAL	9010
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Θερμοπλαστικό

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Συνδεσιμότητα

Τύπος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βίδες, Τοποθέτηση με νύχια

Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος	SCHUKO
Περιστρεφόμενο κεντρικό κλειδίωμα	Όχι
Με καπάκι	Όχι
Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης	Όχι
Με LED σηματοδότησης	Όχι
με κλειδαριά	Όχι

Εξαρτήματα

Πλακίδια με θέση επιγραφής

Όχι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων

1

Κείμενο

Σήμανση

Χωρίς επιτύπωση

Κάλυμμα

Κεντρικό πλακίδιο καλύμματος

Φωτισμός

Πρόσθετο όφελος από τον συνδυασμό μιας πρίζας με ένα φως προσανατολισμού

Καλωδίωση

Δυνατότητα wire-through καλωδίωσης, επομένως ιδανικό και για ανακαινίσεις

Ασφάλεια

προστασία για παιδιά

Κάλυμμα, πόρτα

Τύπος καπακιού

Χωρίς καπάκι

Σχετικές σειρές

Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1