



41091909

Β. ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ LED+ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ - S.1/B.x ΛΕΥΚΟ ΜΑΤ

Τεχνικές ιδιότητες

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Τάση

Όνομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας	Ναί
---------------------	-----

Αντοχή σε κρούση IK	IK05
---------------------	------

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Διαστάσεις

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	40 mm
--------------------------------------	-------

Ενσωματωμένο βάθος	32 mm
--------------------	-------

Ύψος	71 mm
------	-------

Πλάτος	71 mm
--------	-------

Υλικά

Χρώμα	Λευκό
-------	-------

Κωδικός RAL	9010
-------------	------

Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
----------------------	-----

Υλικό	Θερμοπλαστικό
-------	---------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
----------------	--------------------

Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βίδες, Τοποθέτηση με νύχια
-----------------	--

Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος	SCHUKO
--------------------------------	--------

Περιστρεφόμενο κεντρικό κλειδίωμα	Όχι
-----------------------------------	-----

Με καπάκι	Όχι
-----------	-----

Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης	Όχι
--	-----

Με LED σηματοδότησης	Όχι
----------------------	-----

με κλειδαριά	Όχι
--------------	-----

Εξαρτήματα

Πλακίδια με θέση επιγραφής

Όχι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων

1

Κείμενο

Σήμανση

Χωρίς επιτύπωση

Κάλυμμα

Κεντρικό πλακίδιο καλύμματος

Φωτισμός

Πρόσθετο όφελος από τον συνδυασμό μιας πρίζας με ένα φως προσανατολισμού

Καλωδίωση

Δυνατότητα wire-through καλωδίωσης, επομένως ιδανικό και για ανακαινίσεις

Ασφάλεια

προστασία για παιδιά

Σχετικές σειρές

Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1