



41431606

Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ

Τεχνικές ιδιότητες

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Τάση

Όνομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας	Όχι
Αντοχή σε κρούση IK	IK05
Βαθμός προστασίας IP	IP20

Διαστάσεις

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	31 mm
Ενσωματωμένο βάθος	32 mm
Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm

Υλικά

Χρώμα	Ανθρακί
Κωδικός RAL	7021
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Θερμοπλαστικό

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Συνδεσιμότητα

Τύπος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βιδες, Τοποθέτηση με νύχια

Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος	SCHUKO
Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα	Όχι
Με καπάκι	Όχι
Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης	Όχι
Με LED σηματοδότησης	Όχι
με κλειδαριά	Όχι

Εξαρτήματα

Πλακίδια με θέση επιγραφής

Όχι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων

1

Κείμενο

Σήμανση

Χωρίς επιτύπωση

Κάλυμμα

Κεντρικό πλακίδιο καλύμματος

Ασφάλεια

Χωρίς αυξημένη προστασία έναντι επαφής

Σχετικές σειρές

Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1