



41438982

Β. ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ S.1 ΜΠΕΖ

Τεχνικές ιδιότητες

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα 16 A

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Τάση

Όνομαστική τάση 250 V

Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας Όχι

Αντοχή σε κρούση IK IK02

Βαθμός προστασίας IP IP20

Διαστάσεις

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 31 mm

Ενσωματωμένο βάθος 32 mm

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Υλικά

Χρώμα Μπεζ

Κωδικός RAL 1013

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό Duroplastic

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Συνδεσιμότητα

Τύπος σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες, Τοποθέτηση με νύχια

Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος SCHUKO

Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα Όχι

Με καπάκι Όχι

Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης Όχι

Με LED σηματοδότησης Όχι

με κλειδαριά Όχι

Εξαρτήματα

Πλακίδια με θέση επιγραφής

Όχι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων

1

Κείμενο

Σήμανση

Χωρίς επιτύπωση

Κάλυμμα

Κεντρικό πλακίδιο καλύμματος

Ασφάλεια

Χωρίς αυξημένη προστασία έναντι επαφής

Κάλυμμα, πόρτα

Τύπος καπακιού

Χωρίς καπάκι

Σχετικές σειρές

Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1