



47157013

Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ QC - Κ.1 ΠΡΑΣΙΝΗ

Τεχνικές ιδιότητες

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 16 A

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Σφιγκτήρας βύσματος

Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας Όχι

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Βαθμός προστασίας IP IP20

Διαστάσεις

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 31 mm

Ενσωματωμένο βάθος 32 mm

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Υλικά

Χρώμα Πράσινο

Κωδικός RAL 6029

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό Θερμοπλαστικό

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Συνδεσιμότητα

Τύπος σύνδεσης plug-in σύνδεσης

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες, Τοποθέτηση με νύχια

Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος SCHUKO

Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα Όχι

Με καπάκι Όχι

Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης	Όχι
Με LED σηματοδότησης	Όχι
με κλειδαριά	Όχι
Εξαρτήματα	
Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
Χωρητικότητα	
Αριθμός στοιχείων	1
Κείμενο	
Σήμανση	Χωρίς επιτύπωση
Κάλυμμα	Κεντρικό πλακίδιο καλύμματος
Ασφάλεια	Χωρίς αυξημένη προστασία έναντι επαφής
Σχετικές σειρές	Berker K.1