



47517103

Β. ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κ.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Τεχνικές ιδιότητες

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 16 A

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Σφιγκτήρας βύσματος

Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας Ναί

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Διαστάσεις

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 35 mm

Ενσωματωμένο βάθος 32 mm

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Υλικά

Χρώμα Αλουμίνιο

Κωδικός RAL 9006

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Αλουμίνιο

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης plug-in σύνδεσης

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βιδες, Τοποθέτηση με νύχια

Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος SCHUKO

Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα Όχι

Με καπάκι Ναί

Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης	Όχι
Με LED σηματοδότησης	Όχι
με κλειδαριά	Όχι
Εξαρτήματα	
Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
Χωρητικότητα	
Αριθμός στοιχείων	1
Κείμενο	
Σήμανση	Χωρίς επιτύπωση
Κάλυμμα	Κεντρικό πλακίδιο καλύμματος
Κάλυμμα, πόρτα	
Τύπος καπακιού	Το αρθρωτό κάλυμμα πέφτει προς τα πίσω
Σχετικές σειρές	Berker K.5