



47517103

## Β. ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κ.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

### Τεχνικές ιδιότητες

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 16 A

#### Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

#### Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

#### Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Σφιγκτήρας βύσματος

#### Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας Ναί

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Βαθμός προστασίας IP IP20

#### Διαστάσεις

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 35 mm

Ενσωματωμένο βάθος 32 mm

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

#### Υλικά

Χρώμα Αλουμίνιο

Κωδικός RAL 9006

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Αλουμίνιο

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

#### Συνδεσιμότητα

Τύπος σύνδεσης plug-in σύνδεσης

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βιδες, Τοποθέτηση με νύχια

#### Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος SCHUKO

Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα Όχι

Με καπάκι Ναί

Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης	Όχι
Με LED σηματοδότησης	Όχι
με κλειδαριά	Όχι
<b>Εξαρτήματα</b>	
Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
<b>Χωρητικότητα</b>	
Αριθμός στοιχείων	1
<b>Κείμενο</b>	
Σήμανση	Χωρίς επιτύπωση
Κάλυμμα	Κεντρικό πλακίδιο καλύμματος
<b>Κάλυμμα, πόρτα</b>	
Τύπος καπακιού	Το αρθρωτό κάλυμμα πέφτει προς τα πίσω
Σχετικές σειρές	Berker K.5