



48037009

Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2xUSB Κ.1 ΛΕΥΚΟ

Τεχνικές ιδιότητες

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα	16 A
Ρεύμα εξόδου	2.400 mA

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

Ισχύς

Ισχύς εξόδου	12 W
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	0,05 W

Τάση

Τάση εξόδου	4,75 - 5,25 V
Όνομαστική τάση	250 V

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	5 - 35 °C
-------------------------	-----------

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	Σφιγκτήρας βύσματος
----------------	---------------------

Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας	Ναί
Αντοχή σε κρούση IK	IK02
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20

Διαστάσεις

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	40 mm
Ενσωματωμένο βάθος	32 mm
Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm
Βάθος	45 mm

Υλικά

Χρώμα	Λευκό
Κωδικός RAL	9010
Φινίρισμα επιφάνειας	Γυαλιστερό
Υλικό	Θερμοπλαστικό

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	plug-in σύνδεσης
Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βιδες, Τοποθέτηση με νύχια

Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος	SCHUKO
Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα	Όχι
Με καπάκι	Όχι
Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης	Όχι
Με LED σηματοδότησης	Όχι
με κλειδαριά	Όχι

Εξαρτήματα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

Κείμενο

Σήμανση	Χωρίς επιτύπωση
Ασφάλεια	Με ασφάλεια έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)
Κάλυμμα	Κεντρικό πλακίδιο καλύμματος
Βύσματα, θύρες	Με 2 θύρες USB τύπου A
Σχετικές σειρές	Berker K.1