



61300240

Β.ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΜΠΕΖ

Τεχνικές ιδιότητες

AT_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

Υλικά

Χρώμα Μπεζ

Κωδικός RAL 1013

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό Duroplastic

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Βασικό στοιχείο με πλήρες περίβλημα

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση σφιγκτήρα, Σύνδεση με βίδες

Με στήριξη με νύχι Όχι

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος 0

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 0

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Κείμενο

Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

Λειτουργία διακόπτη 2x 1- πόλος off