



61300240

## Β.ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΜΠΕΖ

### Τεχνικές ιδιότητες

AT\_PUBSwitchingCurrent 10 AX (100W LED (SBL))

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

### Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

### Υλικά

Χρώμα Μπεζ

Κωδικός RAL 1013

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό Duroplastic

Μεταχείριση Ακατέργαστο

### Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Βασικό στοιχείο με πλήρες περίβλημα

### Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση σφιγκτήρα, Σύνδεση με βίδες

Με στήριξη με νύχι Όχι

### Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

### Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος 0

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 0

### Ασφάλεια

Βαθμός προστασίας IP IP20

### Κείμενο

Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

Λειτουργία διακόπτη 2x 1- πόλος off