

Β.ΙΩ ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΙΝΟΧ 6 ΕΝΤΟΛΩΝ

Τεχνικές ιδιότητες

Υλικά

Χρώμα	Stainless steel
Υλικό	Μέταλλο, Ανοξείδωτο ατσάλι

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο bus	Όχι
-----------------	-----

Συνθήκες χρήσης

Ενεργειακή κλάση	IV (2%)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 45 °C

Κείμενο

Ασφάλεια	Με προστασία αποσυναρμολόγησης
Θερμοκρασία	Μέτρηση θερμοκρασίας μέσω εσωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας ή/και εξωτερικού αντικειμένου επικοινωνίας (παραμετροποιήσιμος λόγος στάθμισης), Παροχή εσωτερικής τιμής θερμοκρασίας μέσω αντικειμένου επικοινωνίας
Κουτί εντοιχισμού	Για εγκατάσταση σε μονά standard εντοιχιζόμενα κουτιά τοποθέτησης
Κωδικοποίηση	Με λειτουργία μπλοκαρίσματος πλήκτρων
Λειτουργία	Για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν , ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer), περσίδων και θερμοστάτη, Με λειτουργία προστασίας βαλβίδας, Μπορεί να ενεργοποιηθεί η λειτουργία βοηθητικού μπουτόν
Τρόπος λειτουργίας	Τρόπος λειτουργίας ανιχνευτή: comfort, αναμονή, νυχτερινή λειτουργία, προστασία έναντι παγετού/θέρμανσης

75663593