



75663593

14:23



Β.Ι.Ω ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΙΝΟΧ 6 ΕΝΤΟΛΩΝ

Τεχνικές ιδιότητες

Υλικά

Χρώμα	Stainless steel
Υλικό	Μέταλλο, Ανοξείδωτο ασάλι

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο bus	Όχι
-----------------	-----

Συνθήκες χρήσης

Ενεργειακή κλάση	IV (2%)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 45 °C

Κείμενο

Ασφάλεια	Με προστασία αποσυναρμολόγησης
----------	--------------------------------

Θερμοκρασία	Μέτρηση θερμοκρασίας μέσω εσωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας ή/και εξωτερικού αντικειμένου επικοινωνίας (παραμετροποιήσιμος λόγος στάθμισης), Παροχή εσωτερικής τιμής θερμοκρασίας μέσω αντικειμένου επικοινωνίας
-------------	--

Κουτί εντοιχισμού	Για εγκατάσταση σε μονά standard εντοιχιζόμενα κουτιά τοποθέτησης
-------------------	---

Κωδικοποίηση	Με λειτουργία μπλοκαρίσματος πλήκτρων
--------------	---------------------------------------

Λειτουργία	Για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν, ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer), περσίδων και θερμοστάτη, Με λειτουργία προστασίας βαλβίδας, Μπορεί να ενεργοποιηθεί η λειτουργία βοηθητικού μπουτόν
------------	--

Τρόπος λειτουργίας	Τρόπος λειτουργίας ανιχνευτή: comfort, αναμονή, νυχτερινή λειτουργία, προστασία έναντι παγετού/θέρμανσης
--------------------	--