




ATA123019016



TEHALIT ATA ΚΑΝΑΛΙ 2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 32x13mm

Τεχνικές ιδιότητες

Διαστάσεις

Ύψος	13 mm
Πλάτος	32 mm
Μήκος	2.100 mm
Εσωτερική διατομή	330 - 330 mm ²

Χωρητικότητα

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, χωρίς συσκευές)	2
---	---

Υλικά

Υλικό	Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Κωδικός RAL	9016
Χρώμα	Traffic white

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Βαθμός προστασίας IP	IP40

Standards

Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12	Όχι
--	-----

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 65 °C
-------------------------	------------

Συνδεσιμότητα

Σύνδεσμος καναλιού	Χωρίς σύζευξη
--------------------	---------------

Εξοπλισμός

Αριθμός κατατμήσεων	1
Αριθμός τμημάτων	2 - 2
Αριθμός συνδεόμενων κατατμήσεων	0
Περιλαμβάνεται κλιπ στερέωσης καλωδίων	Ναί
Με προστατευτικό φιλμ	Όχι

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Διάτρηση βάσης	Όχι
----------------	-----