



BD341N

## ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΜΠΛΟΚ 3P 40A 30mA AC

### Τεχνικές ιδιότητες

#### Αρχιτεκτονική

Θέση ουδετέρου	Δεξιά
Αριθμός πόλων	3

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	3
-------------------	---

#### Τάση

Ονομαστική τάση λειτουργίας $U_e$	400 - 400 V
Ονομαστική τάση μόνωσης $U_i$	500 V
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα $U_{imp}$	4.000 V

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα διαρροής $I_{dn}$	30 mA
Ονομαστικό ρεύμα	40 A

#### Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Συνδεσιμότητα

Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας	Ευθυγραμμισμένα τερματικά
--	---------------------------

#### Διαστάσεις

Ύψος	70 mm
Πλάτος	44 mm
Βάθος	92 mm