



**ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΜΠΛΟΚ 3P 40A 30mA AC**

**Τεχνικές ιδιότητες**

**Αρχιτεκτονική**

Θέση ουδετέρου	Δεξιά
Αριθμός πόλων	3

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων	3
-------------------	---

**Τάση**

Ονομαστική τάση λειτουργίας $U_e$	400 - 400 V
Ονομαστική τάση μόνωσης $U_i$	500 V
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα $U_{imp}$	4.000 V

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα διαρροής $I_{dn}$	30 mA
Ονομαστικό ρεύμα	40 A

**Συχνότητα**

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Συνδεσιμότητα**

Ευθυγράμμιση κάτω σύνδεσης για υλικά ράγας	Ευθυγραμμισμένα τερματικά
--	---------------------------

**Διαστάσεις**

Ύψος	70 mm
Πλάτος	44 mm
Βάθος	92 mm

BD341N