


BSR02MKK



## ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ IP66 COPPER-PLATED

### Τεχνικές ιδιότητες

#### Αρχιτεκτονική

Με πλαίσιο προστασίας χαλιού	Ναί
Με άνοιγμα	Όχι

#### Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος	86 mm
Διάμετρος τοποθέτησης	122 mm
Εξωτερική διάμετρος	150 mm

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση στο δάπεδο	Ναί
Κατάλληλο για εγκατάσταση από σκυρόδεμα	Ναί
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Κατάλληλο για εγκατάσταση σε υπερυψωμένο δάπεδο	Ναί
Κατάλληλο για υγρό καθάρισμα	Ναί

#### Οδηγίες

Συντήρηση δαπέδου	υγρό καθάρισμα
-------------------	----------------

#### Υλικά

Υλικό	Παλιός χαλκός, Ψευδάργυρος
Χρώμα	Copper

#### Κάλυμμα, πόρτα

Υλικό κάλυψης	Ψευδάργυρος
Τύπος καπακιού	Με ανοιγόμενο κάλυμμα

#### Συνθήκες χρήσης

Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μεγάλη επιφάνεια (βαρύ φορτίο)	15 kN
Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μικρή επιφάνεια	3 kN

#### Λειτουργίες

Κατάλληλο για κανάλι υποδαπέδιας τοποθέτησης	Ναί
--	-----

#### Κείμενο

Έξοδος καλωδίου	Με έξοδο καλωδίου στο κάλυμμα
-----------------	-------------------------------

#### Σύνδεση

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	1
Αριθμός υποδοχών SCHUKO	0
<b>Εξοπλισμός</b>	
Αριθμός κουτιών εξόδου	0
<b>Ασφάλεια</b>	
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK10
Κατηγορία προστασίας σε αχρησιμοποίητη κατάσταση	IP64
Μέγεθος εγκατάστασης (ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις)	R02