

ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ IP66 COPPER-PLATED

Τεχνικές ιδιότητες

Αρχιτεκτονική

| | |
|------------------------------|-----|
| Με πλαίσιο προστασίας χαλιού | Ναί |
| Με άνοιγμα | Όχι |

Διαστάσεις

| | |
|-----------------------|--------|
| Ενσωματωμένο βάθος | 86 mm |
| Διάμετρος τοποθέτησης | 122 mm |
| Εξωτερική διάμετρος | 150 mm |

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

| | |
|---|-----|
| Κατάλληλο για τοποθέτηση σε δάπεδο με κοιλότητα | Ναί |
| Κατάλληλο για εγκατάσταση από σκυρόδεμα | Ναί |
| Κατάλληλο για εξωτερική χρήση | Όχι |
| Κατάλληλο για εγκατάσταση σε υπερυψωμένο δάπεδο | Ναί |
| Κατάλληλο για υγρό καθάρισμα | Ναί |

Οδηγίες

| | |
|-------------------|----------------|
| Συντήρηση δαπέδου | υγρό καθάρισμα |
|-------------------|----------------|

Υλικά

| | |
|-------|----------------------------|
| Υλικό | Παλιός χαλκός, Ψευδάργυρος |
| Χρώμα | Copper |

Κάλυμμα, πόρτα

| | |
|----------------|-----------------------|
| Υλικό κάλυψης | Ψευδάργυρος |
| Τύπος καπακιού | Με ανοιγόμενο κάλυμμα |

Συνθήκες χρήσης

| | |
|----------------|-----------|
| Μέγιστο φορτίο | 3 - 15 kN |
|----------------|-----------|

Λειτουργίες

| | |
|--|-----|
| Κατάλληλο για κανάλι υποδαπέδιας τοποθέτησης | Ναί |
|--|-----|

Κείμενο

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Έξοδος καλωδίου | Με έξοδο καλωδίου στο κάλυμμα |
|-----------------|-------------------------------|

Σύνδεση

| | |
|--------------------------------------|---|
| Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων | 1 |
| Αριθμός υποδοχών SCHUKO | 0 |

BSR02MKK

Εξοπλισμός

| | |
|------------------------|---|
| Αριθμός κουτιών εξόδου | 0 |
|------------------------|---|

Ασφάλεια

| | |
|----------------------|------|
| Βαθμός προστασίας IP | IP20 |
|----------------------|------|

| | |
|---------------------|------|
| Αντοχή σε κρούση IK | IK10 |
|---------------------|------|

| | |
|--|------|
| Κατηγορία προστασίας σε αχρησιμοποίητη κατάσταση | IP64 |
|--|------|

| | |
|---|-----|
| Μέγεθος εγκατάστασης (ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις) | R02 |
|---|-----|