


BSR02MKK



ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ IP66 COPPER-PLATED

Τεχνικές ιδιότητες

Αρχιτεκτονική

Με πλαίσιο προστασίας χαλιού	Ναί
Με άνοιγμα	Όχι

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος	86 mm
Διάμετρος τοποθέτησης	122 mm
Εξωτερική διάμετρος	150 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση στο δάπεδο	Ναί
Κατάλληλο για εγκατάσταση από σκυρόδεμα	Ναί
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Κατάλληλο για εγκατάσταση σε υπερυψωμένο δάπεδο	Ναί
Κατάλληλο για υγρό καθάρισμα	Ναί

Οδηγίες

Συντήρηση δαπέδου	υγρό καθάρισμα
-------------------	----------------

Υλικά

Υλικό	Παλιός χαλκός, Ψευδάργυρος
Χρώμα	Copper

Κάλυμμα, πόρτα

Υλικό κάλυψης	Ψευδάργυρος
Τύπος καπακιού	Με ανοιγόμενο κάλυμμα

Συνθήκες χρήσης

Μέγιστο φορτίο	3 - 15 kN
----------------	-----------

Λειτουργίες

Κατάλληλο για κανάλι υποδαπέδιας τοποθέτησης	Ναί
--	-----

Κείμενο

Έξοδος καλωδίου	Με έξοδο καλωδίου στο κάλυμμα
-----------------	-------------------------------

Σύνδεση

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	1
Αριθμός υποδοχών SCHUKO	0

Εξοπλισμός

Αριθμός κουτιών εξόδου	0
------------------------	---

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Αντοχή σε κρούση IK	IK10
---------------------	------

Κατηγορία προστασίας σε αχρησιμοποίητη κατάσταση	IP64
--	------

Μέγεθος εγκατάστασης (ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις)	R02
---	-----