




BSR02R



## ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ mini 4 ΣΤ.

### Τεχνικές ιδιότητες

#### Αρχιτεκτονική

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Με πλαίσιο προστασίας χαλιού | Όχι |
| Με άνοιγμα                   | Όχι |

#### Διαστάσεις

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Διάμετρος τοποθέτησης | 122 mm |
| Εξωτερική διάμετρος   | 140 mm |

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|   |     |
|---|-----|
| Κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση στο δάπεδο     | Ναί |
| Κατάλληλο για εγκατάσταση από σκυρόδεμα         | Όχι |
| Κατάλληλο για εξωτερική χρήση                   | Όχι |
| Κατάλληλο για εγκατάσταση σε υπερυψωμένο δάπεδο | Ναί |
| Κατάλληλο για υγρό καθάρισμα                    | Όχι |

#### Υλικά

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Υλικό       | Πολυαμίδιο (PA) |
| Μεταχείριση | Ακατέργαστο     |
| Χρώμα       | Jet black       |
| Κωδικός RAL | 9005            |

#### Κάλυμμα, πόρτα

|                |              |
|----------------|--------------|
| Τύπος καπακιού | Χωρίς καπάκι |
|----------------|--------------|

#### Λειτουργίες

|  |     |
|--|-----|
| Κατάλληλο για κανάλι υποδαπέδιας τοποθέτησης | Όχι |
|--|-----|

#### Κείμενο

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Έξοδος καλωδίου | Χωρίς έξοδο καλωδίου στο κάλυμμα |
|-----------------|----------------------------------|

#### Σύνδεση

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων | 0 |
| Αριθμός υποδοχών SCHUKO              | 0 |

#### Εξοπλισμός

|   |     |
|---|-----|
| Αριθμός κουτιών εξόδου                            | 0   |
| Μέγεθος εγκατάστασης (ενδοδαπέδιας εγκαταστάσεις) | R02 |