



FL014BW

## ORION INOX AISI304 Π300 Υ400 Β150

### Τεχνικές ιδιότητες

#### Διαστάσεις

Ύψος	400 mm
Πλάτος	400 mm
Βάθος	150 mm
Πάχος πλευρικού τοιχώματος	1,50 mm

#### Ασφάλεια

Βαθμός προστασίας IP	IP66
Κλάση προστασίας	Κατηγορία απομόνωσης I
Αντοχή σε κρούση IK	IK10

#### Εξοπλισμός

Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας	0
------------------------------------	---

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Ναί

#### Υλικά

Χρώμα	Stainless steel
Υλικό	Ανοξείδωτο ατσάλι

#### Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα	Όχι
------------------	-----

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	630 A
------------------	-------