



FL014BWL

ORION INOX AISI316L P300 Y400 B150

Τεχνικές ιδιότητες

Διαστάσεις

Ύψος	400 mm
Πλάτος	400 mm
Βάθος	150 mm
Πάχος πλευρικού τοιχώματος	1,50 mm

Ασφάλεια

Βαθμός προστασίας IP	IP66
Κλάση προστασίας	Κατηγορία απομόνωσης I
Αντοχή σε κρούση IK	IK10

Εξοπλισμός

Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας	0
------------------------------------	---

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Ναί

Υλικά

Χρώμα	Stainless steel
Υλικό	Ανοξείδωτο ατσάλι

Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα	Όχι
------------------	-----

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	630 A
------------------	-------