



FL111A

**ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP65 ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 400X500X160**

**Τεχνικές ιδιότητες**

**Διαστάσεις**

Ύψος	500 mm
Πλάτος	400 mm
Βάθος	160 mm
Πάχος πλευρικού τοιχώματος	1,20 mm

**Ασφάλεια**

Βαθμός προστασίας IP	IP65
Κλάση προστασίας	Κατηγορία απομόνωσης I
Τύπος κλειδώματος	3 πλευρών 7 mm, Κλειδαριά με κλειδί
Αντοχή σε κρούση IK	IK10

**Εξοπλισμός**

Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας	2
Αριθμός σειρών	3

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι

**Υλικά**

Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
Κωδικός RAL	7035
Μεταχείριση	Επικαλυμμένο με πούδρα
Υλικό	Ατσάλι

**Κάλυμμα, πόρτα**

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
Με διάφανη πόρτα	Όχι

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα	630 A
------------------	-------