



FL229B

**ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP66 ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ 600X800X300**

**Τεχνικές ιδιότητες**

**Διαστάσεις**

Ύψος	800 mm
Πλάτος	600 mm
Βάθος	300 mm
Πάχος πλευρικού τοιχώματος	2 mm

**Ασφάλεια**

Βαθμός προστασίας IP	IP66
Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Τύπος κλειδώματος	3 πλευρών 7 mm, Κλειδαριά με κλειδί
Αντοχή σε κρούση IK	IK10

**Εξοπλισμός**

Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας	0
Αριθμός σειρών	4

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Ναί

**Υλικά**

Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
Κωδικός RAL	7035
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Υλικό	Πολυεστέρας ενισχυμένος με γυαλί

**Κάλυμμα, πόρτα**

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
Αριθμός κλειδαριών	2
Με διάφανη πόρτα	Όχι

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα	630 A
------------------	-------