

FL326B

ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP65 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ 850X900X300

Τεχνικές ιδιότητες

Διαστάσεις

Ύψος	900 mm
Πλάτος	850 mm
Βάθος	300 mm
Πάχος πλευρικού τοιχώματος	1,50 mm

Ασφάλεια

Βαθμός προστασίας IP	IP65
Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Τύπος κλειδώματος	3 πλευρών 7 mm, Κλειδαριά με κλειδί
Αντοχή σε κρούση IK	IK10

Εξοπλισμός

Αριθμός τμήματος σε πλάτος	1
Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας	0
Αριθμός σειρών	5

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Τοποθέτηση στο δάπεδο
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Ναί

Υλικά

Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
Κωδικός RAL	7035
Μεταχείριση	Επικαλυμμένο με πούδρα
Υλικό	Πλαστικό

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	0
Με διάφανη πόρτα	Ναί

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	630 A
------------------	-------