



FM117

QUADRO ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ 1710x435x400mm

Τεχνικές ιδιότητες

Διαστάσεις

Ύψος	1.710 mm
Πλάτος	450 mm
Βάθος	400 mm
Πάχος πλευρικού τοιχώματος	1,20 mm

Ασφάλεια

Βαθμός προστασίας IP	IP55
Κλάση προστασίας	Κατηγορία απομόνωσης I
Τύπος κλειδώματος	χωρίς κλειδαριά
Αντοχή σε κρούση IK	IK10

Εξοπλισμός

Αριθμός τμήματος σε πλάτος	1
Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας	2
Αριθμός σειρών	11

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Τοποθέτηση στο δάπεδο
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι

Υλικά

Χρώμα	Pure white
Κωδικός RAL	9010
Μεταχείριση	Γαλβανιζέ
Υλικό	Ατσάλι

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	0
Με διάφανη πόρτα	Όχι

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	630 A
------------------	-------