



FM208

## QUADRO ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ 1860x685x260mm

### Τεχνικές ιδιότητες

#### Διαστάσεις

Ύψος	1.860 mm
Πλάτος	700 mm
Βάθος	260 mm
Πάχος πλευρικού τοιχώματος	2 mm

#### Ασφάλεια

Βαθμός προστασίας IP	IP55
Τύπος κλειδώματος	Κλειδαριά με κλειδί
Αντοχή σε κρούση IK	IK10

#### Εξοπλισμός

Αριθμός τμήματος σε πλάτος	2
Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας	2
Αριθμός σειρών	12

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Σε βάθρο
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι

#### Υλικά

Χρώμα	Pure white
Κωδικός RAL	9010
Μεταχείριση	Επικαλυμμένο με πούδρα
Υλικό	Ατσάλι

#### Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα	Όχι
------------------	-----

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	630 A
------------------	-------