

FM208

**QUADRO ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ 1860x685x260mm**

**Τεχνικές ιδιότητες**

**Διαστάσεις**

Ύψος	1.860 mm
Πλάτος	700 mm
Βάθος	260 mm
Πάχος πλευρικού τοιχώματος	2 mm

**Ασφάλεια**

Βαθμός προστασίας IP	IP55
Τύπος κλειδώματος	Κλειδαριά με κλειδί
Αντοχή σε κρούση IK	IK10

**Εξοπλισμός**

Αριθμός τμήματος σε πλάτος	2
Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας	2
Αριθμός σειρών	12

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση	Σε βάθρο
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι

**Υλικά**

Χρώμα	Pure white
Κωδικός RAL	9010
Μεταχείριση	Επικαλυμμένο με πούδρα
Υλικό	Ατσάλι

**Κάλυμμα, πόρτα**

Με διάφανη πόρτα	Όχι
------------------	-----

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα	630 A
------------------	-------