



FM318

QUADRO ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ 1860x885x400mm

Τεχνικές ιδιότητες

Διαστάσεις

Ύψος	1.860 mm
Πλάτος	900 mm
Βάθος	400 mm
Πάχος πλευρικού τοιχώματος	1,20 mm

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP55
Κλάση προστασίας	Κατηγορία απομόνωσης I
Τύπος κλειδώματος	χωρίς κλειδαριά
Αντοχή σε κρούση IK	IK10

Εξοπλισμός

Αριθμός τμήματος σε πλάτος	3
Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας	2
Αριθμός σειρών	12

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Τοποθέτηση στο δάπεδο
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι

Υλικά

Χρώμα	Pure white
Κωδικός RAL	9010
Μεταχείριση	Γαλβανιζέ
Υλικό	Ατσάλι

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	0
Με διάφανη πόρτα	Όχι

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	630 A
------------------	-------