



FWB43GS

FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. 3ΣΤ 4Χ36Μ ΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ

Τεχνικές ιδιότητες

Σύνδεση

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	12
--------------------------------------	----

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	125 A
------------------	-------

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών	12
Αριθμός σειρών	12
Αριθμός τμήματος σε πλάτος	3
με κλειδαριά	Όχι
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Ναί
Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναί
Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	144
-------------------	-----

Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών	Ναί
--------------------	-----

Διαστάσεις

Ύψος	650 mm
Πλάτος	800 mm
Βάθος	165 mm
Αριθμός μονάδων πλάτους	36

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	2
Αριθμός κλειδαριών	1
Τύπος λαβής	Σύρτης
Με διάφανη πόρτα	Ναί

Υλικά

Υλικό	Ατσάλι
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Pure white

Με την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP44