



FWB71S

## FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. 1ΣΤ 7Χ12Μ ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ

### Τεχνικές ιδιότητες

#### Σύνδεση

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	4
--------------------------------------	---

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	125 A
------------------	-------

#### Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών	7
Αριθμός σειρών	7
Αριθμός τμήματος σε πλάτος	1
με κλειδαριά	Όχι
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Ναί
Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναί
Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	84
-------------------	----

#### Λειτουργίες

Έχει κύριο διακόπτη προστασίας	Όχι
Με εισόδους αγωγών	Ναί

#### Διαστάσεις

Ύψος	1.100 mm
Πλάτος	300 mm
Βάθος	165 mm
Ενσωματωμένο βάθος	161 mm
Αριθμός μονάδων πλάτους	12

#### Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
Αριθμός κλειδαριών	1
Τύπος λαβής	Μεντεσές
Με διάφανη πόρτα	Όχι

#### Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Επίτοιχη τοποθέτηση
-----------------	---------------------

**Υλικά**

Υλικό	Ατσάλι
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Pure white

**Ασφάλεια**

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK09
Βαθμός προστασίας IP	IP44
Τύπος κλειδώματος	χωρίς κλειδαριά
Glow wire test	750 °C